


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9340.310 Adattatori OM

Stato: 27/06/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9340.310 - Adattatori OM con cavi di connessione



Caratteristiche

Codice prodotto	SV 9340.310
Esecuzione	con cavo di allacciamento
Materiale	Poliammide Resistenza al fuoco secondo UL 94-V0
Colore	Chassis: RAL 7035
Cavi di connessione (AWG)	AWG 12
Corrente nominale max.	25 A
Tensione nominale di esercizio	690 V, 3~
Nota	I dati tecnici riportati possono variare per le applicazioni secondo UL
Valori elettrici UL (SCCR)	30 kA - 600 V, Fusibile Class K5 max. 60 A, JDDZ/7 50 kA - 600 V, Fusibile Class K5 max. 35 A, JDDZ/7 65 kA - 600 V, Fusibile Class J max. 30 A, JDDZ/7 65 kA - 600 V, Fusibile Class K5 max. 30 A, JDDZ/7 50 kA - 480 V, Combination Motor Controller max. 27 A, NKJH/7 65 kA - 480 V, Combination Motor Controller max. 32 A, NKJH/7
Per sistemi sbarre con interasse	60 mm
Lunghezza cavo di connessione	130 mm
Tipo di braccio portante	senza telaio di supporto, 1 x TS 45C
Numero dei poli	3 poli

Caratteristiche

Dimensioni	Larghezza: 45 mm Altezza: 208 mm
Guide numero/altezza	1 / 10 mm
Per sbarre di distribuzione	Altezza: 5, 10 mm
Approvazioni	UL
Confezione	1 pz.
Peso netto	0,245 kg
Peso lordo	0,26 kg
Quota di rame (kg / pezzo)	0,036
Codice tariffa doganale	85369095
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Descrizione prodotto	OM Adattatore 25A 690V Awg12

Approvazioni

Approvazioni	ABS DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
Spiegazioni	Dichiarazione di conformità Dichiarazione di conformità UK