



Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9340.550

Adattatori OM

Stato: 3/02/2026 (Fonte: ittal.com/it-it)



FRIEDHELM LOH GROUP

SV 9340.550 - Adattatori OM con morsetti a molla



Caratteristiche

Codice prodotto	SV 9340.550
Materiale	Poliammide Resistenza al fuoco secondo UL 94-V0
Colore	Chassis: RAL 7035
Corrente nominale max.	32 A
Tensione nominale di esercizio	690 V, 3~
Per sistemi sbarre con interasse	60 mm
Tipo di braccio portante	Telaio di supporto, 1 x TS 45C, PinBlock
Numero dei poli	3 poli
PinBlock	sì
Dimensioni	Larghezza: 45 mm Altezza: 208 mm
Connessione di conduttori	1,5 - 6 mm ²
Guide numero/altezza	1 / 10 mm
Per sbarre di distribuzione	Altezza: 5, 10 mm
Telaio portante (L x A)	45 mm x 170 mm
Confezione	1 pz.
Peso netto	0.238
Peso lordo	0.29

Caratteristiche

Quota di rame (kg / pezzo)	0.027
Codice tariffa doganale	85369095
EAN	4028177502635
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304

Approvazioni

Approvazioni	ABS DNV-GL Lloyds Register of Shipping
Spiegazioni	Dichiarazione di conformità Dichiarazione di conformità UK