

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TS 8450.680

## Armadi componibili TS 8

Stato: 6/04/2026 (Fonte: [rittal.com/it-it](http://rittal.com/it-it))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TS 8450.680 - Armadi componibili TS 8 IP 66/NEMA 4X

Armadi componibili TS 8 in acciaio inox 1.4301, (AISI 304), incl. piastra di montaggio. Grado di protezione IP 66, soddisfa NEMA 4X.

## Caratteristiche

|   |  |
|---|--|
| Codice prodotto                           | TS 8450.680  |
| Materiale                                 | Telaio dell'armadio: acciaio inox 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm<br>Tetto: acciaio inox 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, lucidatura lineare esterna<br>Porta: acciaio inox 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, lucidatura lineare esterna<br>Parete posteriore: Acciaio inox 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, lucidatura lineare esterna<br>Fondo: acciaio inox 1.4301 (AISI 304), 3,0 mm<br>Piastra di montaggio: lamiera d'acciaio 3,0 mm  |
| Superficie                                | Telaio dell'armadio e lamiere di fondo: non verniciate<br>Porta, tetto e parete posteriore: lucidatura lineare esterna, grana 400<br>Piastra di montaggio: zincata   |
| Parti incluse nella fornitura             | Struttura dell'armadio<br>Porta/e<br>Battuta della porta a destra, reversibile a sinistra<br>Tetto<br>Fondo, cieco<br>Parete posteriore<br>Piastra di montaggio<br>4 golfari di sollevamento<br>Chiusura: doppio pettine 3 mm<br>2 profili di montaggio TS 18 x 38 mm<br>Kit accessori per adeguare le pareti laterali standard a IP 66/NEMA 4<br>2 listelli di montaggio installati nella profondità dell'armadio |
| Numero di porte                           | 1  |
| Grado di protezione IP secondo IEC 60 529 | IP 66  |

## Caratteristiche

|   |   |
|---|---|
| Type rating secondo UL 50E              | Type 1<br>Type 3R<br>Type 4<br>NEMA 12  |
| Protection category NEMA                | NEMA 1<br>NEMA 3R<br>NEMA 4X<br>NEMA 4<br>NEMA 12   |
| Codice IK                               | IK09  |
| Nota                                    | A causa dello spessore del materiale consigliamo di utilizzare, per l'allestimento interno, le viti a testa esagonale in acciaio inox.                |
| Materiale di base                       | Acciaio inox 1.4301 (AISI 304)  |
| Dimensioni                              | Larghezza: 800 mm<br>Altezza: 2.000 mm<br>Profondità: 600 mm  |
| Dimensioni piastra di montaggio (L x A) | 699 mm x 1.896 mm   |
| Confezione                              | 1 pz.   |
| Peso netto                              | 121,1 kg  |
| Peso lordo                              | 128,9 kg  |
| Codice tariffa doganale                 | 94032080  |
| ECLASS 8.0                              | 27180101  |
| Descrizione prodotto                    | TS Armadi componibili, LxAxP: 800x2000x600 mm, acciaio inox, 1.4301, IP66 / NEMA 4x, con piastra di montaggio, lamiera d'acciaio, una porta anteriore |

## Approvazioni

|              |                                  |
|--------------|----------------------------------|
| Approvazioni | Bureau Veritas<br>C-UL<br>DNV-GL |
|--------------|----------------------------------|

# Approvazioni

---

Spiegazioni

Dichiarazione del costruttore

Dichiarazione di conformità

Dichiarazione di conformità UK