

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9340.790

## Adattatori OM

Stato: 23/01/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)



FRIEDHELM LOH GROUP

# SV 9340.790 - Adattatori OM con cavi di connessione

## Caratteristiche

Codice prodotto	SV 9340.790
Materiale	Poliammide Resistenza al fuoco secondo UL 94-V0
Colore	Chassis: RAL 7035
Cavi di connessione (AWG)	AWG 10
Corrente nominale max.	32 A
Tensione nominale di esercizio	690 V, 3~
Valori elettrici UL (SCCR)	30 kA - 600 V, Fusibile Class K5 max. 60 A, JDDZ/7 50 kA - 600 V, Fusibile Class K5 max. 35 A, JDDZ/7 65 kA - 600 V, Fusibile Class J max. 30 A, JDDZ/7 65 kA - 600 V, Fusibile Class K5 max. 30 A, JDDZ/7 50 kA - 480 V, Combination Motor Controller max. 27 A, NKJH/7 65 kA - 480 V, Combination Motor Controller max. 32 A, NKJH/7
Per sistemi sbarre con interasse	60 mm
Lunghezza cavo di connessione	165 mm
Tipo di braccio portante	Telaio di supporto, 1 x TS 45D, 1 x TS 45D-V
Nota	I dati tecnici riportati possono variare per le applicazioni secondo UL
Numero dei poli	3 poli
Dimensioni	Larghezza: 45 mm Altezza: 208 mm
Guide numero/altezza	2 / 10 mm
Per sbarre di distribuzione	Altezza: 5, 10 mm
Telaio portante (L x A)	45 mm x 170 mm
Approvazioni	UL
Confezione	1 pz.

## Caratteristiche

Peso netto	0.284
Peso lordo	0.303
Quota di rame (kg / pezzo)	0.077
Codice tariffa doganale	85369095
EAN	4028177701526
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304

## Approvazioni

Approvazioni	ABS Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed)
Spiegazioni	Dichiarazione di conformità Dichiarazione di conformità UK