
Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





TS 8601.450 Traverse

Stato: 8/12/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)



TS 8601.450 - Traverse per VX, TS, v, TP, PC, IW, chiller Blue e+

Aumentano la stabilità dell'armadio. Sporgono nella parte anteriore e posteriore di 138 mm rispetto al telaio del fondo.





Caratteristiche

Codice prodotto	TS 8601.450
Descrizione prodotto	Per una maggiore stabilità dell'armadio le traverse sporgono nella parte anteriore e posteriore di 138 mm rispetto al telaio del fondo. Negli armadi più profondi la parte posteriore può essere allungata obloccata con fissaggio a vite. Per il fissaggio al fondo e all'armadio vengono utilizzate le aperture di montaggio laterali, anteriori e posteriori. Le ruote e i piedini di livellamento si possono fissare tramite dei dadi saldati M12.
Vantaggi	Aumentano la stabilità dell'armadio/contenitore/postazione di lavoro Regolabile in base alla profondità dell'armadio/contenitore
Materiale	Lamiera d'acciaio
Superficie	Verniciati
Colore	RAL 7015
Parti incluse nella fornitura	1 traversa sinistra 1 traversa destra
Possibili installazioni	Per l'avvitamento al fondo e all'armadio con aperture di montaggio laterali, anteriori e posteriori Nel chiller Blue e+ la traversa è utilizzabile anche come elemento dello zoccolo.

© Rittal 2025

Caratteristiche

Nota	Accertarsi che vi sia sufficiente stabilità e un dispositivo anti- ribaltamento!
Dimensioni	Altezza: 70 mm
Adatti per	Tipo di contenitore: VX
	TS
	VX SE
	TP
	PC
	IW
	Profondità: = 400 mm
	= 500 mm
Adatta per profondità	400 mm
	500 mm
Confezione	1 pz.
Peso netto	7.483
Peso lordo	7.66
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	30,1 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sulla classificazione PCF	Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato
	approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
Codice tariffa doganale	73269098
EAN	4028177382633
ETIM 9	EC000721
ECLASS 8.0	27182003

© Rittal 2025 3