

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 8604.000

## Armadi componibili VX25

Stato: 25/02/2026 (Fonte: [rittal.com/it-it](http://rittal.com/it-it))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8604.000 - Armadi componibili VX25 Armadio

I componenti per la realizzazione di un armadio elettrico o di comando: telaio dell'armadio con una porta anteriore, parete posteriore, piastra di montaggio, tetto, piastre di fondo in più parti. Una dotazione standard per un quadro perfetto.



## Caratteristiche

|                 |  |
|-----------------|--|
| Codice prodotto | VX 8604.000  |
| Materiale       | Telaio dell'armadio: lamiera d'acciaio, 1,5 mm<br>Tetto: lamiera d'acciaio, 1,5 mm<br>Porta: lamiera d'acciaio, 2,0 mm<br>Parete posteriore: Lamiera d'acciaio, 1,5 mm<br>Lamiere di fondo: lamiera di acciaio spessore 1,5 mm<br>Piastra di montaggio: lamiera d'acciaio 3,0 mm |
| Superficie      | Telaio dell'armadio: trattamento di fondo ad immersione<br>Porta, tetto, parete posteriore: trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere esterna, bucciata<br>Piastra di montaggio e lamiere del fondo: zincate  |
| Colore          | RAL 7035   |

# Caratteristiche

|  |   |
|--|---|
| Parti incluse nella fornitura            | Struttura dell'armadio<br>Porta/e<br>Battuta della porta a destra, reversibile a sinistra<br>Tetto<br>Parete posteriore<br>Lamiere di fondo<br>Piastra di montaggio<br>2 profili di montaggio 18 x 39 mm<br>Chiusura: doppio pettine 3 mm |
| Dimensioni                               | Larghezza: 600 mm<br>Altezza: 2.000 mm<br>Profondità: 400 mm  |
| Dimensioni piastra di montaggio (L x A)  | 499 mm x 1.896 mm   |
| Grado di protezione IP secondo EN 60 529 | IP 55   |
| Grado di protezione NEMA                 | NEMA 1<br>NEMA 12   |
| Type rating secondo UL 50E               | Type 1<br>Type 12   |
| Codice IK                                | IK10  |
| Numero di porte                          | 1   |
| Materiale di base                        | Lamiera d'acciaio   |
| Confezione                               | 1 pz.   |
| Peso netto                               | 93,15 kg  |
| Peso lordo                               | 95,4 kg   |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate)                  | 235 kg CO2 eq (Cat B)   |
| Nota sulla classificazione PCF           | Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato  |
| Codice tariffa doganale                  | 94032080  |
| ETIM 9                                   | EC000261  |
| ETIM 8                                   | EC000261  |

# Caratteristiche

---

ECLASS 8.0 27180101

---

Descrizione prodotto VX Armadio Modulare LXAXP 600X2000X400 mm

# Approvazioni

---

|              |   |
|--------------|---|
| Approvazioni | Bureau Veritas<br>DNV-GL<br>Lloyds Register of Shipping<br>UL + C-UL (listed) |
|--------------|---|

---

|             |            |
|-------------|------------|
| Certificati | Superficie |
|-------------|------------|

---

|             |   |
|-------------|---|
| Spiegazioni | Dichiarazione del costruttore<br>Dichiarazione di conformità<br>Dichiarazione di conformità UK<br>PCF-declaration |
|-------------|---|