

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9342.400

Adattatori per dispositivi di protezione

Stato: 3/07/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9342.400 - Adattatori per dispositivi di protezione tripolare

Adattatori per dispositivi di protezione per montaggio semplificato ed universale di interruttori automatici.

Caratteristiche

Codice prodotto	SV 9342.400
Materiale	Poliammide Resistenza al fuoco secondo UL 94-V0
Colore	RAL 7035
Connessione elettrica	Morsetto a mantello
Corrente nominale max.	100 A
Tensione nominale di esercizio	690 V, 3~
Nota	Connessione cavi: uscita interruttori e/o come cavo di uscita dell'interruttore I dati tecnici riportati possono variare per le applicazioni secondo UL
Valori elettrici UL (SCCR)	65 kA - 480 V, Manual Motor Controller max. 100 A, NLRV/7
Connessione cavi	superiore
Per sistemi sbarre con interasse	60 mm
Numero dei poli	3 poli
Dimensioni	Larghezza: 72 mm Altezza: 210 mm
Connessione di conduttori	10 - 35 mm ²
Per sbarre di distribuzione	Altezza: 5, 10 mm
Area del serraggio del morsetto per sbarre lamellari in rame (L x A)	10 x 7,8 mm

Caratteristiche

Per produttori (tipo)	ABB (MS 495, MS 496, MS 497) Eaton (PKZ2) Schneider Electric (GV3ME80) Siemens (S3)
Approvazioni	UL
Confezione	1 pz.
Peso netto	0,57 kg
Peso lordo	0,576 kg
Quota di rame (kg / pezzo)	0,114
Codice tariffa doganale	85369095
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Descrizione prodotto	AD Attat.Componenti 100A 690V

Approvazioni

Approvazioni	ABS DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
Spiegazioni	Dichiarazione di conformità Dichiarazione di conformità UK