

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SV 9342.400**

**Adattatori per dispositivi di protezione**

Stato: 4/02/2026 (Fonte: [ittal.com/it-it](http://ittal.com/it-it))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# SV 9342.400 - Adattatori per dispositivi di protezione tripolare

Adattatori per dispositivi di protezione per montaggio semplificato ed universale di interruttori automatici.

## Caratteristiche

Codice prodotto	SV 9342.400
Materiale	Poliammide Resistenza al fuoco secondo UL 94-V0
Colore	RAL 7035
Connessione elettrica	Morsetto a mantello
Corrente nominale max.	100 A
Tensione nominale di esercizio	690 V, 3~
Valori elettrici UL (SCCR)	65 kA - 480 V, Manual Motor Controller max. 100 A, NLRV/7
Connessione cavi	superiore
Per sistemi sbarre con interasse	60 mm
Nota	Connessione cavi: uscita interruttori e/o come cavo di uscita dell'interruttore I dati tecnici riportati possono variare per le applicazioni secondo UL
Numero dei poli	3 poli
Dimensioni	Larghezza: 72 mm Altezza: 210 mm
Connessione di conduttori	10 - 35 mm <sup>2</sup>
Per sbarre di distribuzione	Altezza: 5, 10 mm
Area del serraggio del morsetto per sbarre lamellari in rame (L x A)	10 x 7,8 mm

# Caratteristiche

---

Per produttori (tipo)	ABB (MS 495, MS 496, MS 497) Eaton (PKZ2) Schneider Electric (GV3ME80) Siemens (S3)
Approvazioni	UL
Confezione	1 pz.
Peso netto	0.57
Peso lordo	0.576
Quota di rame (kg / pezzo)	0.114
Codice tariffa doganale	85369095
EAN	4028177503694
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304

---

# Approvazioni

---

Approvazioni	ABS DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed)
Spiegazioni	Dichiarazione di conformità Dichiarazione di conformità UK

---