


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**VX 8640.008**

**Angolare dello zoccolo con flange,  
anteriori e posteriori, 100 mm**

Stato: 1/02/2026 (Fonte: [rittal.com/it-it](http://rittal.com/it-it))



FRIEDHELM LOH GROUP

# VX 8640.008 - Angolare dello zoccolo con flange, anteriori e posteriori, 100 mm per VX, VX IT, VX SE, TE, TS, TS IT, TP, PC, IW

Angolari per zoccolo idonei a impieghi gravosi con autocentratura automatica già montata nell'armadio VX, utilizzabili con o senza flange, a seconda dell'applicazione. Ampie aperture nell'angolare per un migliore accesso al punto di avvitamento, richiudibili con tappi angolari e kit d'unione in plastica.

## Caratteristiche

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Codice prodotto               | VX 8640.008   |
| Descrizione prodotto          | Angolari per zoccolo idonei a impieghi gravosi con posizionamento automatico già montato nell'armadio VX, utilizzabili con o senza flange, a seconda dell'applicazione. Ampie aperture nell'angolare per un migliore accesso al punto di avvitamento, richiudibili con tappi angolari e kit d'unione in plastica. |
| Materiale                     | Angolare dello zoccolo: lamiera d'acciaio<br>Flangia dello zoccolo anteriore/posteriore: lamiera d'acciaio<br>Tappi di copertura angolari e di accoppiamento: plastica  |
| Colore                        | RAL 9005  |
| Parti incluse nella fornitura | 4 angolari dello zoccolo, altezza 100 mm<br>4 terminali angolari<br>1 profilo di copertura per accoppiamento<br>2 flange per zoccolo anteriori/posteriori, 100 mm<br>Materiale di fissaggio   |
| Nota                          | Flange per zoccolo laterali, per chiudere una unità zoccolo, per fornire maggiore stabilità o per l'allestimento interno dello zoccolo  |
| Dimensioni                    | Altezza: 100 mm   |

# Caratteristiche

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Adatti per                 | Tipo di contenitore: VX<br>VX IT<br>VX SE<br>TS IT<br>TX CableNet<br>Larghezza: = 1.600 mm |
| Type rating secondo UL 50E | Type 1<br>Type 12  |
| Peso/Conf.                 | 7,8 kg   |
| Confezione                 | 2 pz.  |
| Peso netto                 | 8.2  |
| Peso lordo                 | 8.26   |
| Codice tariffa doganale    | 94039910   |
| EAN                        | 4028177958814  |
| E-Number Sweden            | E3465367   |
| ETIM 9                     | EC000721   |
| ETIM 8                     | EC000721   |
| ECLASS 8.0                 | 27182003   |

# Approvazioni

|              |                  |
|--------------|------------------|
| Approvazioni | UL + C-UL - FTTA |
|--------------|------------------|