Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



# VX 8660.002

# Angolari dello zoccolo con flange, anteriori e posteriori

Stato: 5/11/2026 (Fonte: www.rittal.com/it-it)

ENCLOSURES POWER DISTRIBUTION CLIMATE CONTROL IT INFRASTRUCTURE SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# VX 8660.002 - Angolari dello zoccolo con flange, anteriori e posteriori per sistema zoccolo VX, lamiera d’acciaio

Angolari dello zoccolo con flange per un'introduzione flessibile dei cavi.





## Caratteristiche

| | |
|---|---|
| Codice prodotto | VX 8660.002 |
| Vantaggi | Affidabile – altissima stabilità dello zoccolo<br>Flessibile – numerose opzioni di allestimento interno con gli accessori VX<br>Semplice – chiusura a filo tra i punti di unione |
| Materiale | Angolare dello zoccolo: lamiera d'acciaio<br>Flangia dello zoccolo anteriore/posteriore: lamiera d'acciaio<br>Tappi di copertura angolari e di accoppiamento: plastica |
| Colore | RAL 9005 |
| Parti incluse nella fornitura | 4 terminali angolari<br>Materiale di fissaggio<br>2 flange per zoccolo anteriori/posteriori, 100 mm<br>4 angolari dello zoccolo, altezza 100 mm |
| Nota | Flange per zoccolo laterali, per chiudere una unità zoccolo, per fornire maggiore stabilità o per l'allestimento interno dello zoccolo |
| Dimensioni | Altezza: 100 mm |

© Rittal 2026

# Caratteristiche

| | |
|---|---|
| Adatti per | Tipo di contenitore: VX<br>VX IT<br>VX SE<br>TX CableNet<br>TS<br>TS IT<br>TP<br>PC<br>IW<br>CX<br>Larghezza: = 600 mm |
| Type rating secondo 508A | Type 1<br>Type 12 |
| Peso/Conf. | 4,47 kg |
| Confezione | 2 pz. |
| Peso netto | 4,22 kg |
| Peso lordo | 4,466 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 17,01 kg CO2 eq (Cat B) |
| Nota sulla classificazione PCF | Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato |
| Codice tariffa doganale | 94039910 |
| ETIM 9 | EC000721 |
| ETIM 8 | EC000721 |
| ECLASS 8.0 | 27182003 |
| Descrizione prodotto | VX Angolare dello zoccolo con flange, anteriori e posteriori, altezza 100 mm per larghezza 600 mm, acciaio |

# Approvazioni

| | |
|---|---|
| Approvazioni | UL + C-UL - FTTA |
| Spiegazioni | PCF-declaration |