Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





VX 8700.040 Pareti laterali, avvitate, acciaio inox

Stato: 26/11/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)



VX 8700.040 - Pareti laterali, avvitate, acciaio inox per VX

Pareti laterali, avvitabili, acciaio inox, per VX.

Caratteristiche

Codice prodotto	VX 8700.040
Vantaggi	Montaggio veloce tramite supporti a clip per parete laterale Compensazione automatica del potenziale e migliore protezione EMC grazie agli elementi di supporto dotati di dispositivo di contatto interni
	Facile montaggio in altezza e profondità grazie alle guide di posizionamento
	Montaggio eseguibile da un solo operatore
	Perni di messa a terra con superficie di contatto ampia e priva di vernice, per un supporto ottimale
Materiale	Acciaio inox 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Superficie	Lucidatura lineare, grana 400
Parti incluse nella fornitura	Materiale di fissaggio
Adatti per	Tipo di contenitore: VX
	Altezza: = 1.800 mm
	Profondità: = 500 mm
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529	IP 55
Type rating secondo UL 50E	Type 1
	Type 12
Materiale di base	Acciaio inox
Confezione	2 pz.
Peso netto	21
Peso lordo	22.6
EAN	4028177921467
ETIM 9	EC002524
ECLASS 8.0	27182101

© Rittal 2025