

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8800.540

Canalina passacavi

Stato: 24/01/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

TS 8800.540 - Canalina passacavi per profilato TS

Da applicare sul profilato verticale dell'armadio, su due profilati di armadi in batteria nella zona di giunzione.



Caratteristiche

Codice prodotto	TS 8800.540
Esecuzione	Larghezza 100 mm, da applicare su due profilati di armadi in batteria nella zona di giunzione.
Vantaggi	I punti di fissaggio della canalina si trovano in corrispondenza del sistema di foratura TS. Non è quindi necessario eseguire ulteriori fori, come invece era richiesto per le canaline tradizionali I punti per il taglio della canalina dentata sono disposti secondo lo schema tipico delle canaline per piastre di montaggio Un ulteriore punto di taglio all'altezza della piastra di montaggio consente un ingresso diretto nella canalina passacavi
Materiale	PVC rigido Bassa infiammabilità
Colore	Similare RAL 7030
Parti incluse nella fornitura	Canalina passacavi con coperchio
Bar width	5,5 mm
Slot width	4,5 mm
Nota	Possibilità di taglio a misura per armadi di altre dimensioni.

Caratteristiche

Dimensioni	Larghezza: 100 mm Altezza: 1.600 mm Profondità: 80 mm
Adatti per	Tipo di contenitore: TS VX SE PC IW Altezza: ≤ 1.800 mm
Range temperatura di esercizio	60 °C
Confezione	4 pz.
Peso netto	8.192
Peso lordo	8.623
Codice tariffa doganale	73269098
EAN	4028177238008
ECLASS 8.0	27400703

Approvazioni

Spiegazioni	Dichiarazione di conformità Dichiarazione di conformità UK
-------------	---