

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9343.050

Sezionatori sottocarico per fusibili NH

Stato: 24/05/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9343.050 - Sezionatori sottocarico per fusibili NH con controllo elettromeccanico del fusibile (MSÜ)

Caratteristiche

| | |
|--|---|
| Codice prodotto | SV 9343.050 |
| Esecuzione | Per sistemi a sbarre interasse 60 mm |
| Materiale | Poliammide Resistenza al fuoco secondo UL 94 Piste di contatto: rame elettrolitico, argentato |
| Colore | Chassis: RAL 7035 Coperchio: RAL 7035/7001 |
| Area del serraggio del morsetto per sbarre lamellari in rame | Larghezza area serraggio: 20 mm Altezza area di serraggio del morsetto per sbarre: 5 mm |
| Per sistemi sbarre con interasse | 60 mm |
| Connessione cavi | sup/inf |
| Connessione elettrica | Vite M8 |
| Corrente nominale di esercizio max. | 160 A |
| Tensione nominale di esercizio | 690 V, 3~ |
| Per grandezza fusibili NH | 00 |
| Test specification | IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (fusibili) |
| Dimensioni | Larghezza: 106 mm Altezza: 194 mm |
| Connessione di conduttori | 10 - 95 mm ² |
| Per sbarre di distribuzione | Altezza: 5, 10 mm |
| Numero dei poli | 3 poli |
| Sezione del conduttore tondo | 10 - 95 mm ² |

Caratteristiche

| | |
|----------------------------|-------------------------------|
| Confezione | 1 pz. |
| Peso netto | 1,3 kg |
| Peso lordo | 1,311 kg |
| Quota di rame (kg / pezzo) | 0,2 |
| Codice tariffa doganale | 85365080 |
| ETIM 9 | EC000249 |
| ECLASS 8.0 | 27371401 |
| Descrizione prodotto | SV Sezionatore Sottocarico Nh |

Approvazioni

| | |
|--------------|---|
| Approvazioni | CQC-CCC |
| Spiegazioni | Dichiarazione di conformità Dichiarazione di conformità UK |