


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8800.570

Canalina passacavi

Stato: 25/01/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)



FRIEDHELM LOH GROUP

TS 8800.570 - Canalina passacavi per profilato TS

Da applicare sul profilato verticale dell'armadio, su due profilati di armadi in batteria nella zona di giunzione.



Caratteristiche

Codice prodotto	TS 8800.570
Esecuzione	Larghezza 50 mm, da applicare a un profilato verticale dell'armadio in corrispondenza della parete laterale.
Vantaggi	<p>I punti di fissaggio della canalina si trovano in corrispondenza del sistema di foratura TS. Non è quindi necessario eseguire ulteriori fori, come invece era richiesto per le canaline tradizionali</p> <p>I punti per il taglio della canalina dentata sono disposti secondo lo schema tipico delle canaline per piastre di montaggio</p> <p>Un ulteriore punto di taglio all'altezza della piastra di montaggio consente un ingresso diretto nella canalina passacavi</p>
Materiale	PVC rigido Bassa infiammabilità
Colore	Similare RAL 7030
Parti incluse nella fornitura	Canalina passacavi con coperchio
Bar width	5,5 mm
Slot width	4,5 mm
Nota	Possibilità di taglio a misura per armadi di altre dimensioni.

Caratteristiche

Dimensioni	Larghezza: 50 mm Altezza: 1.600 mm Profondità: 80 mm
Adatti per	Tipo di contenitore: TS VX SE PC IW Altezza: ≤ 1.800 mm
Range temperatura di esercizio	60 °C
Confezione	8 pz.
Peso netto	8.968
Peso lordo	9.44
Codice tariffa doganale	39259020
EAN	4028177238015
ETIM 9	EC000012
ECLASS 8.0	27400703

Approvazioni

Spiegazioni	Dichiarazione di conformità Dichiarazione di conformità UK
-------------	---