
Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





TS 8800.750 Canalina passacavi

Stato: 6/08/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)



TS 8800.750 - Canalina passacavi

Dotata di fori speciali/DIN, viene montata direttamente sul profilato dell'armadio o su superfici come le piastre di montaggio. Pretranciatura nella sezione a pettine e sul fondo della canalina passacavi.





Caratteristiche

TS 8800.750
per piastre di montaggio da installare nel passo meccanico del VX
Dotata di fori speciali/DIN, viene montata direttamente sul profilat dell'armadio o su superfici come le piastre di montaggio. Pretranciatura nella sezione a pettine e sul fondo della canalina passacavi.
PVC rigido Bassa infiammabilità Resistente al calore fino a +60 °C
Similare RAL 7030
Canalina passacavi con coperchio
5,5 mm
4,5 mm
Dotata di fori speciali/DIN, vene montata direttamente sul profilato dell'armadio o su superfici come le piastre di montaggio Se la piastra di montaggio viene installata a filo del telaio dell'armadio (posizione di montaggio ±0), le canaline montate in orizzontale combaciano con quelle installate sul profilo dell'armadio1

© Rittal 2025

Caratteristiche

Nota	Possibilità di taglio a misura per altre dimensioni.
Dimensioni	Larghezza: 30 mm
	Profondità: 80 mm
	Lunghezza: 2.000 mm
Confezione	24 pz.
Peso netto	21.312
Peso lordo	22.437
Codice tariffa doganale	39259020
EAN	4028177445444
ETIM 9	EC000012
ECLASS 8.0	27400703

Approvazioni

Spiegazioni	Dichiarazione di conformità
	Dichiarazione di conformità UK

© Rittal 2025 3