

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9344.040

# Sezionatori sottocarico per fusibili NH

Stato: 18/11/2025 (Fonte: [rittal.com/it-it](http://rittal.com/it-it))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9344.040 - Sezionatori sottocarico per fusibili NH con controllo elettromeccanico del fusibile (MSÜ)

## Caratteristiche

Codice prodotto	SV 9344.040
Materiale	Poliammide Resistenza al fuoco secondo UL 94 Piste di contatto: rame elettrolitico, argentato
Colore	Chassis: RAL 7035 Coperchio: RAL 7035/7001
Area del serraggio del morsetto per sbarre lamellari in rame	Larghezza area serraggio: 13 mm Altezza area di serraggio del morsetto per sbarre: 13 mm
for mounting plate assembly	sì
Connessione cavi	sup/inf
Connessione elettrica	Morsetto a mantello
Corrente nominale di esercizio max.	160 A
Tensione nominale di esercizio	690 V, 3~
Per grandezza fusibili NH	00
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (fusibili)
Dimensioni	Larghezza: 106 mm Altezza: 194 mm
Connessione di conduttori	4 - 95 mm <sup>2</sup>
Numero dei poli	3 poli
Cross section round conductor	4 - 95 mm <sup>2</sup>
Confezione	1 pz.
Peso netto	1.17

## Caratteristiche

---

Peso lordo	1.172
Quota di rame (kg / pezzo)	0.15
Codice tariffa doganale	85369095
EAN	4028177540545
ETIM 9	EC000249
ECLASS 8.0	27371401

---

## Approvazioni

---

Approvazioni	CQC-CCC
Spiegazioni	Dichiarazione di conformità Dichiarazione di conformità UK

---