

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9344.050

**Sezionatori sottocarico per fusibili
NH**

Stato: 21/01/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)



FRIEDHELM LOH GROUP

SV 9344.050 - Sezionatori sottocarico per fusibili NH con controllo elettromeccanico del fusibile (MSÜ)

Caratteristiche

Codice prodotto	SV 9344.050
Esecuzione	Per installazioni su piastre di montaggio
Materiale	Poliammide Resistenza al fuoco secondo UL 94 Piste di contatto: rame elettrolitico, argentato
Colore	Chassis: RAL 7035 Coperchio: RAL 7035/7001
Area del serraggio del morsetto per sbarre lamellari in rame for mounting plate assembly	Larghezza area serraggio: 20 mm Altezza area di serraggio del morsetto per sbarre: 5 mm
Connessione cavi	sup/inf
Connessione elettrica	Vite M8
Corrente nominale di esercizio max.	160 A
Tensione nominale di esercizio	690 V, 3~
Per grandezza fusibili NH	00
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (fusibili)
Dimensioni	Larghezza: 106 mm Altezza: 194 mm
Connessione di conduttori	10 - 95 mm ²
Numero dei poli	3 poli
Round conductor cross-section	10 - 95 mm ²
Confezione	1 pz.

Caratteristiche

Peso netto	1
Peso lordo	1.172
Quota di rame (kg / pezzo)	0.15
Codice tariffa doganale	85369095
EAN	4028177540552
ETIM 9	EC000249
ECLASS 8.0	27371401

Approvazioni

Approvazioni	CQC-CCC
Spiegazioni	Dichiarazione di conformità Dichiarazione di conformità UK