

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9344.110

### Sezionatori sottocarico per fusibili NH

Stato: 16/01/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9344.110 - Sezionatori sottocarico per fusibili NH

## Caratteristiche

Codice prodotto	SV 9344.110
Materiale	Poliammide Resistenza al fuoco secondo UL 94 Piste di contatto: rame elettrolitico, argentato
Colore	Chassis: RAL 7035 Coperchio: RAL 7035/7001
Area del serraggio del morsetto per sbarre lamellari in rame for mounting plate assembly	Larghezza area serraggio: 32 mm Altezza area di serraggio del morsetto per sbarre: 10 mm
Connessione cavi	sup/inf
Connessione elettrica	Vite M10
Corrente nominale di esercizio max.	250 A
Tensione nominale di esercizio	690 V, 3~
Per grandezza fusibili NH	1
Nota	I dati tecnici indicati possono variare per le applicazioni secondo UR. Le applicazioni conformi a UR sono possibili solo se si abbinano fusibili «Special Purpose Fuses».
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (fusibili)
Dimensioni	Larghezza: 184 mm Altezza: 298 mm
Connessione di conduttori	10 - 150 mm <sup>2</sup>
Numero dei poli	3 poli
Round conductor cross-section	10 - 150 mm <sup>2</sup>
Confezione	1 pz.

# Caratteristiche

Peso netto	2.138
Peso lordo	2.14
Quota di rame (kg / pezzo)	0.3
Codice tariffa doganale	85365080
EAN	4028177540606
ETIM 9	EC000249
ECLASS 8.0	27371401

# Approvazioni

Approvazioni	C-UR CQC-CCC UR + C-UR (recognized)
Spiegazioni	Dichiarazione di conformità Dichiarazione di conformità UK