Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

SV 9344.250

Sezionatori sottocarico per fusibili NH da gr. 00 a gr. 3

Stato: 3/05/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)

SV 9344.250 - Sezionatori sottocarico per fusibili NH da gr. 00 a gr. 3 con controllo elettromeccanico del fusibile (MSÜ)

Caratteristiche

Nr. d'ord.	SV 9344.250
Materiale	Poliammide Resistenza al fuoco secondo UL 94 Piste di contatto: rame elettrolitico, argentato
Colore	Chassis: RAL 7035 Coperchio: RAL 7035/7001
Area del serraggio del morsetto per sbarre lamellari in rame	Larghezza area serraggio: 50 mm Altezza area di serraggio del morsetto per sbarre: 10 mm
for mounting plate assembly	sì
Connessione cavi	sup/inf
Connessione elettrica	Vite M10
Corrente nominale di esercizio max.	400 A
Tensione nominale di esercizio	690 V, 3~
Per grandezza fusibili NH	2
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (fusibili)
Dimensioni	Larghezza: 210 mm Altezza: 298 mm
Connessione di conduttori	10 - 240 mm²
Numero dei poli	3 poli
Confezione	1 pz.
Peso netto	3.4

Caratteristiche

Peso lordo	3.481
Quota di rame (kg / pezzo)	1
Codice tariffa doganale	85369095
EAN	4028177540712
ETIM 9	EC001040
ECLASS 8.0	27371401

Approvazioni

Approvazioni	CQC-CCC
Spiegazioni	Dichiarazione di conformità Dichiarazione di conformità UK