

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9344.610 Morsetto a mantello

Stato: 22/04/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9344.610 - Morsetto a mantello per sezionatori sottocarico per fusibili NH

Per sezionatori NH gr. 1 - 3 con connessione a vite, per la connessione diretta di conduttori tondi e con sezione sagomata e delle sbarre in rame lamellare.



Caratteristiche

Codice prodotto	SV 9344.610
Descrizione prodotto	Per il collegamento diretto dei cavi e delle sbarre lamellari in rame. Idonea su interruttori-sezionatori per fusibili NH con connessione a vite.
Materiale	Fusione di ottone
Superficie	Nichelata
Area del serraggio del morsetto per sbarre lamellari in rame	Larghezza area serraggio: 20 mm Altezza area di serraggio del morsetto per sbarre: 14 mm
Connessione elettrica	Morsetto a mantello
Per dimensione	1
OUT_COL_CROSS_SECTION_SEC TOR_CONDUCTOR	50 - 150 mm ²
Connessione di conduttori	35 - 150 mm ²
Sezione del conduttore tondo	35 - 150 mm ²
Confezione	3 pz.
Peso netto	0,171 kg
Peso lordo	0,175 kg

Caratteristiche

Codice tariffa doganale	73182900
ETIM 9	EC001894
ECLASS 8.0	27400609
Descrizione prodotto	SV Morsetto A Gabbia
