



# SV 9344.620 - Morsetto a mantello per sezionatori sottocarico per fusibili NH

Per sezionatori NH gr. 1 - 3 con connessione a vite, per la connessione diretta di conduttori tondi e con sezione sagomata e delle sbarre in rame lamellare.



## Caratteristiche

Codice prodotto	SV 9344.620
Descrizione prodotto	Per il collegamento diretto dei cavi e delle sbarre lamellari in rame. Idonea su interruttori-sezionatori per fusibili NH con connessione a vite.
Materiale	Fusione di ottone
Superficie	Nichelata
Area del serraggio del morsetto per sbarre lamellari in rame	Larghezza area serraggio: 32 mm Altezza area di serraggio del morsetto per sbarre: 20 mm
Per dimensione	2/3
OUT_COL_CROSS_SECTION_SEC TOR_CONDUCTOR	120 - 300 mm <sup>2</sup>
Connessione di conduttori	95 - 300 mm <sup>2</sup>
Round conductor cross-section	95 - 300 mm <sup>2</sup>
Confezione	3 pz.
Peso netto	0.39
Peso lordo	0.397
Codice tariffa doganale	39269097

## Caratteristiche

---

EAN 4028177541016

---

ETIM 9 EC001894

---

ECLASS 8.0 27400609