


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9344.620 Morsetto a mantello

Stato: 4/04/2026 (Fonte: [rittal.com/it-it](http://rittal.com/it-it))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9344.620 - Morsetto a mantello per sezionatori sottocarico per fusibili NH

Per sezionatori NH gr. 1 - 3 con connessione a vite, per la connessione diretta di conduttori tondi e con sezione sagomata e delle sbarre in rame lamellare.



## Caratteristiche

Codice prodotto	SV 9344.620
Descrizione prodotto	Per il collegamento diretto dei cavi e delle sbarre lamellari in rame. Idonea su interruttori-sezionatori per fusibili NH con connessione a vite.
Materiale	Fusione di ottone
Superficie	Nichelata
Area del serraggio del morsetto per sbarre lamellari in rame	Larghezza area serraggio: 32 mm Altezza area di serraggio del morsetto per sbarre: 20 mm
Connessione elettrica	Morsetto a mantello
Per dimensione	2/3
OUT_COL_CROSS_SECTION_SEC TOR_CONDUCTOR	120 - 300 mm <sup>2</sup>
Connessione di conduttori	95 - 300 mm <sup>2</sup>
Sezione del conduttore tondo	95 - 300 mm <sup>2</sup>
Confezione	3 pz.
Peso netto	0,39 kg
Peso lordo	0,397 kg

# Caratteristiche

---

Codice tariffa doganale	39269097
ETIM 9	EC001894
ECLASS 8.0	27400609
Descrizione prodotto	SV Morsetto A Gabbia