

SV 9344.620 - Morsetto a mantello per sezionatori sottocarico per fusibili NH

Per sezionatori NH gr. 1 - 3 con connessione a vite, per la connessione diretta di conduttori tondi e con sezione sagomata e delle sbarre in rame lamellare.



Caratteristiche

Codice prodotto	SV 9344.620	
Descrizione prodotto	Per il collegamento diretto dei cavi e delle sbarre lamellari in rame. Idonea su interruttori-sezionatori per fusibili NH con connessione a vite.	
Materiale	Fusione di ottone	
Superficie	Nichelata	
Area del serraggio del morsetto per sbarre lamellari in rame	Larghezza area serraggio: 32 mm Altezza area di serraggio del morsetto per sbarre: 20 mm	
Per dimensione	2/3	
OUT_COL_CROSS_SECTION_SEC TOR_CONDUCTOR	120 - 300 mm²	
Connessione di conduttori	95 - 300 mm²	
Confezione	3 pz.	
Peso netto	0.39	
Peso lordo	0.397	
Codice tariffa doganale	39269097	
EAN	4028177541016	

© Rittal 2025 2

Caratteristiche

ETIM 9	EC001894	
ECLASS 8.0	27400609	

© Rittal 2025 3