
Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





SV 9345.600

Adattatori per dispositivi di protezione

Stato: 16/11/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)



SV 9345.600 - Adattatori per dispositivi di protezione tripolare

Adattatori per dispositivi di protezione per montaggio semplificato ed universale di interruttori automatici.



Caratteristiche

Codice prodotto	SV 9345.600
Materiale	Poliammide Resistenza al fuoco secondo UL 94-V0
Colore	RAL 7035
Parti incluse nella fornitura	Cavi di collegamento Inserti scorrevoli
Corrente nominale max.	250 A
Tensione nominale di esercizio	690 V, 3~
Valori elettrici UL (SCCR)	65 kA - 480 V, Interruttore max. 250 A, DIVQ/7
Connessione cavi	superiore
Per sistemi sbarre con interasse	60 mm
Nota	Connessione cavi: uscita interruttori e/o come cavo di uscita dell'interruttore
	I dati tecnici riportati possono variare per le applicazioni secondo UL
Numero dei poli	3 poli
Dimensioni	Larghezza: 105 mm Altezza: 240 mm

© Rittal 2025

Caratteristiche

Per sbarre di distribuzione	Altezza: 5, 10 mm
Per produttori (tipo)	ABB (S3, T3, T4/320 A, T3 UL, T4 UL, XT3, XT4)
	Allen Bradley (140U-J)
	Eaton (NZM2, NZM2 UL, BZM B2)
	GE (FE160, FE250, FD160)
	Legrand (DPX 250)
	Mitsubishi (NF125-SGW/HGW, NF160-SGW/HGW)
	OEZ (BD250N, BD250S)
	Schneider Electric (NS(X)100, NS(X)160, NS(X)250, GV7, NSF150, NSF250)
	Schrack (MC2)
	Siemens (VL150(X) UL, VL160(X), VL250, VL250 UL, 3RV10 63,
	3RV13 63, 3RV13 64, 3VT2, 3VA12/20/21/22, 3VA52/61/62)
	Terasaki (H125, L125, H160, L160, S160, E250, H250, L250)
Confezione	1 pz.
Peso netto	1.426
Peso lordo	1.509
Quota di rame (kg / pezzo)	0.77
Codice tariffa doganale	85369095
EAN	4028177679962
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304

Approvazioni

Approvazioni	ABS
	DNV-GL
	Lloyds Register of Shipping
	UL + C-UL (listed)
Spiegazioni	Dichiarazione di conformità
	Dichiarazione di conformità UK

© Rittal 2025 3