

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



KEL 9209.600

Contenitori Ex

Stato: 29/04/2024 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



KEL 9209.600 - Contenitori Ex Plastica, contenitore vuoto con portina incernierata

Cassette Ex con portina incernierata in plastica



Caratteristiche

Nr. d'ord.	KEL 9209.600
Applicazioni tipiche	Zona 1 e 2 e/o 21 e 22 secondo 2014/34/UE Campo temperatura ambiente -30 °C...+80 °C I dispositivi installati possono limitare le temperature indicate Modo di protezione antideflagrante secondo EN 60 079: protezione dell'apparecchio tramite sicurezza aumentata (Ex e), protezione dell'apparecchio tramite contenitore (Ex tb)
Materiale	Contenitore: poliestere insaturo rinforzato con fibre di vetro, resistenza superficiale: < 10Ω Porta: poliestere insaturo rinforzato con fibre di vetro, resistenza superficiale: < 10Ω guarnizione perimetrale in silicone iniettato Piastra di montaggio: lamiera d'acciaio, zincata
Colore	RAL 9011
Parti incluse nella fornitura	Contenitore Porta Piastra di montaggio
Dimensioni	Larghezza: 800 mm Altezza: 1.000 mm Profondità: 300 mm
Dimensioni piastra di montaggio (L x A)	717 mm x 950 mm

Caratteristiche

Certificate IEC EX PTB 10.0011U	sì
Certificate PTB 03 ATEX 1011U	sì
Materiale di base	Plastica
Chiusura	Esecuzione della chiusura: Chiusura ad aste su 3 punti Numero di chiusure: 1 Inserito di chiusura: Doppio pettine 3 mm
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529	IP 66
Confezione	1 pz.
Peso/Conf.	39 kg
Codice tariffa doganale	94037000
EAN	4028177138452
ETIM 7.0	EC002503
ECLASS 8.0	27180502

Approvazioni

Approvazioni	ATEX
Certificati	Grado di protezione
Spiegazioni	Dichiarazione del costruttore