


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SV 9345.720**

Adattatori per dispositivi di protezione

Stato: 4/02/2026 (Fonte: [rittal.com/it-it](http://rittal.com/it-it))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9345.720 - Adattatori per dispositivi di protezione tripolare

Adattatori per dispositivi di protezione per montaggio semplificato ed universale di interruttori automatici.



## Caratteristiche

Codice prodotto	SV 9345.720
Materiale	Poliammide Resistenza al fuoco secondo UL 94-V0
Colore	RAL 7035
Parti incluse nella fornitura	Cavi di collegamento Inserti scorrevoli
Corrente nominale max.	400 A
Tensione nominale di esercizio	690 V, 3~
Valori elettrici UL (SCCR)	65 kA - 480 V, Interruttore max. 400 A, DIVQ/7
Connessione cavi	superiore
Per sistemi sbarre con interasse	60 mm
Nota	Connessione cavi: uscita interruttori e/o come cavo di uscita dell'interruttore I dati tecnici riportati possono variare per le applicazioni secondo UL
Numero dei poli	3 poli
Dimensioni	Larghezza: 140 mm Altezza: 345 mm

# Caratteristiche

---

Per sbarre di distribuzione	Altezza: 5, 10 mm
Per produttori (tipo)	Eaton (NZM3, NZM3 UL/400 A) GE (FG400) Mitsubishi (NF400-SEW/HEW/REW) Schneider Electric (NS(X)400, NSJ400) Schrack (MC3) Siemens (VL400, VL400X UL, VL400 UL, 3VA23, 3VA63) Terasaki (E400, S400, H400, L400)
Approvazioni	UL
Confezione	1 pz.
Peso netto	2.88
Peso lordo	2.98
Quota di rame (kg / pezzo)	1.533
Codice tariffa doganale	85369095
EAN	4028177680029
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304

---

# Approvazioni

---

Approvazioni	ABS DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed)
Spiegazioni	Dichiarazione di conformità Dichiarazione di conformità UK

---