
### Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





### SV 9345.720

# Adattatori per dispositivi di protezione

Stato: 18/12/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)



## SV 9345.720 - Adattatori per dispositivi di protezione tripolare

Adattatori per dispositivi di protezione per montaggio semplificato ed universale di interruttori automatici.



#### Caratteristiche

SV 9345.720
Poliammide Resistenza al fuoco secondo UL 94-V0
RAL 7035
Cavi di collegamento Inserti scorrevoli
400 A
690 V, 3~
65 kA - 480 V, Interruttore max. 400 A, DIVQ/7
superiore
60 mm
Connessione cavi: uscita interruttori e/o come cavo di uscita dell'interruttore I dati tecnici riportati possono variare per le applicazioni secondo UL
3 poli
Larghezza: 140 mm Altezza: 345 mm

© Rittal 2025

### Caratteristiche

Per sbarre di distribuzione	Altezza: 5, 10 mm
Per produttori (tipo)	Eaton (NZM3, NZM3 UL/400 A) GE (FG400) Mitsubishi (NF400-SEW/HEW/REW) Schneider Electric (NS(X)400, NSJ400) Schrack (MC3) Siemens (VL400, VL400X UL, VL400 UL, 3VA23, 3VA63) Terasaki (E400, S400, H400, L400)
Approvazioni	UL
Confezione	1 pz.
Peso netto	2.88
Peso lordo	2.98
Quota di rame (kg / pezzo)	1.533
Codice tariffa doganale	85369095
EAN	4028177680029
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304

### Approvazioni

Approvazioni	ABS
	DNV-GL
	Lloyds Register of Shipping
	UL + C-UL (listed)
Spiegazioni	Dichiarazione di conformità
	Dichiarazione di conformità UK

© Rittal 2025 3