
Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





RX 9360.120 Modulo base RiLineX

Stato: 27/11/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)



RX 9360.120 - Modulo base RiLineX

Modulo Board, tripolare, larghezza 200 mm, incluso supporto per sbarra di distribuzione e copertura di protezione dai contatti diretti.

Caratteristiche

Codice prodotto	RX 9360.120
Vantaggi	Lunghezze di sistema scalabili con moduli base
	Semplicità di montaggio
	Correnti nominali adattabili tramite sbarre di distribuzione a sezione variabile
	Resistenza al cortocircuito certificata fino a max. 65 kA
	Adatto per applicazioni in corrente alternata fino a 1000 V AC e in
	corrente continua fino a 1500 V DC
	Protezione contro i contatti fino a IP 2XB, aumentabile a IP 3X
	Testato e certificato secondo IEC e UL
	Facile espansione e montaggio in batteria degli scomparti
Materiale	Poliammide (PA 6)
	Resistenza al fuoco secondo UL 94
Colore	RAL 35745
	RAL 9005
Parti incluse nella fornitura	Modulo base – parte inferiore
	Modulo base (copertura di protezione contro i contatti diretti)
	Viti di fissaggio
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529	IP 2XB
Norme	IEC/EN 61439-1
	UL 508
Corrente nominale max.	800 A
Nota	Le sbarre non fanno parte della fornitura
Valori elettrici UL (SCCR)	65 kA - 600 V, RMS
	100 kA - 600 V, Fusibile Classe L max. 1600 A, JDDZ/7
	100 kA - 480 V, Interrruttore max. 800 A, DIVQ/7
	65 kA - 600 V, Interruttore max. 800 A, DIVQ/7

© Rittal 2025

Caratteristiche

Interasse delle sbarre	60 mm
Tensione nominale di tenuta ad impulso Uimp	12 kV
Tensione nominale	1.000 V AC 600 V AC (UL) 1.500 V DC 600 V DC (UL)
Rated insulation voltage	1.000 V AC 1.500 V DC
Tenuta nominale alla corrente di breve durata / t	65 kA/500 ms
Categoria di sovratensione	4
Grado di inquinamento	3
Numero dei poli	3 poli
Frequenza dell'armonica fondamentale	5060 Hz
Umidità dell'aria (senza condensa)	1090 %
Per sbarre di distribuzione	15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
Range temperatura di esercizio	-5 °C55 °C
Range di temperatura stoccaggio	-25 °C75 °C
Dimensioni	Larghezza: 200 mm Altezza: 246 mm Profondità: 49 mm
Confezione	6 pz.
Peso netto	5.16
Peso lordo	5.547
Codice tariffa doganale	85369010
EAN	4028177997288
ETIM 9	EC001900

© Rittal 2025 3

Approvazioni

Approvazioni	UL + C-UL (listed)
Spiegazioni	Dichiarazione di conformità

© Rittal 2025