

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9340.400 Adattatori OM

Stato: 4/07/2026 (Fonte: [rittal.com/it-it](http://rittal.com/it-it))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9340.400 - Adattatori OM con cavi di connessione



## Caratteristiche

Codice prodotto	SV 9340.400
Esecuzione	con cavo di allacciamento
Materiale	Poliammide Resistenza al fuoco secondo UL 94-V0
Colore	Chassis: RAL 7035
Cavi di connessione (AWG)	AWG 12
Corrente nominale max.	25 A
Tensione nominale di esercizio	690 V, 3~
Nota	I dati tecnici riportati possono variare per le applicazioni secondo UL
Valori elettrici UL (SCCR)	30 kA - 600 V, Fusibile Class K5 max. 60 A, JDDZ/7 50 kA - 600 V, Fusibile Class K5 max. 35 A, JDDZ/7 65 kA - 600 V, Fusibile Class J max. 30 A, JDDZ/7 65 kA - 600 V, Fusibile Class K5 max. 30 A, JDDZ/7 50 kA - 480 V, Combination Motor Controller max. 27 A, NKJH/7 65 kA - 480 V, Combination Motor Controller max. 32 A, NKJH/7
Per sistemi sbarre con interasse	60 mm
Lunghezza cavo di connessione	130 mm
Tipo di braccio portante	Telaio di supporto, 1 x TS 45D, 2 x TS 45D-V
Numero dei poli	3 poli

## Caratteristiche

---

Dimensioni	Larghezza: 90 mm Altezza: 208 mm
Guide numero/altezza	3 / 10 mm
Per sbarre di distribuzione	Altezza: 5, 10 mm
Telaio portante (L x A)	45 mm x 170 mm
Approvazioni	UL
Confezione	1 pz.
Peso netto	0,47 kg
Peso lordo	0,473 kg
Quota di rame (kg / pezzo)	0,036
Codice tariffa doganale	85369095
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Descrizione prodotto	SV Adattatore Om 25A,690V,Awg 12

## Approvazioni

---

Approvazioni	ABS DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
Spiegazioni	Dichiarazione di conformità Dichiarazione di conformità UK