

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



RX 9360.210

Adattatori di connessione RiLineX

Stato: 4/02/2026 (Fonte: ittal.com/it-it)



FRIEDHELM LOH GROUP

RX 9360.210 - Adattatori di connessione RiLineX

Adattatore di connessione per RiLineX con fissaggio a vite.



Caratteristiche

Codice prodotto	RX 9360.210
Vantaggi	Fissaggio al sistema a sbarre e collegamento dei cavi con una sola vite
Materiale	Poliammide (PA 6) Resistenza al fuoco secondo UL 94
Colore	RAL 9005
Corrente nominale per conduttore rotondo	320 A
Corrente nominale per conduttore rotondo (UL)	280 A
Valori elettrici UL (SCCR)	10 kA - 600 V, RMS 100 kA - 600 V, Interruttore max. 250 A, DIVQ/7 100 kA - 600 V, Fusibile Class J max. 200 A, JDDZ/7
Connessione cavi	sup/inf
Per sistemi sbarre con interasse	60 mm
Numero dei poli	3 poli
Compatibile con il sistema di distribuzione a sbarre	RiLineX RiLine60
Dimensioni	Larghezza: 63,2 mm Altezza: 239,4 mm Profondità: 79,2 mm

Caratteristiche

Connessione di conduttori	2,5 - 70 mm ²
Connessione di conduttori tondi, flessibili con capocorda	6 - 50 mm ²
Collegamento di conduttori tondi, a fili sottili con puntalini AWG	AWG 10 - AWG 1
Connessione di conduttori tondi, unifilari	2,5 - 16 mm ²
Connessione di conduttori tondi, unifilari AWG	AWG 14 - AWG 6
Connessione di conduttori tondi, multipli	6 - 70 mm ²
Connessione di conduttori tondi, multifilari AWG	AWG 10 - AWG 2/0
Area del serraggio del morsetto per sbarre lamellari in rame (L x A)	13 x 5 mm
Per sbarre di distribuzione	15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
Tensione nominale	800 V AC 800 V DC 600 V AC (UL) 600 V DC (UL)
Categoria di sovratensione	4
Grado di inquinamento	3
Norme	IEC/EN 61439-1 UL 508
Tensione nominale di tenuta ad impulso Uimp	8 kV
Rated insulation voltage	800 V
Power dissipation (max.)	14 W
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529	IP 2XB

Caratteristiche

Operation humidity max	90 %
Range temperatura di esercizio	-5 °C...55 °C
Range di temperatura stoccaggio	-25 °C...75 °C
Umidità dell'aria (senza condensa)	10...90 %
Confezione	4 pz.
Peso netto	1.776
Peso lordo	1.925
Codice tariffa doganale	85369010
EAN	4028177997257
ETIM 9	EC001531

Approvazioni

Approvazioni	UL + C-UL (listed)
Spiegazioni	Dichiarazione di conformità
