


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



RX 9360.612

Adattatore RiLineX per dispositivi di protezione

Stato: 4/07/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



RX 9360.612 - Adattatore RiLineX per dispositivi di protezione

Adattatore per dispositivi di protezione RiLineX (3 poli, max. 250 A) per sistemi a sbarre da 60 mm. La larghezza del componente è di 105 mm. La versione Universal Fix con dadi scorrevoli offre la massima flessibilità per il montaggio dell'interruttore. L'adattatore ha un sistema di fissaggio a scatto senza l'uso di utensili, con regolazione semi-automatica dello spessore della sbarra compresa tra 5 e 10 mm. Versione con uscita cavi verso il basso.



Caratteristiche

Codice prodotto	RX 9360.612
Esecuzione	universale
Vantaggi	Montaggio diretto di interruttori scatolati MCCB sul board Montaggio a scatto fino a 250 A con regolazione semplice per sbarre di spessore 5/10 mm Preassemblaggio rapido e semplice a banco degli interruttori scatolati
Materiale	Poliammide (PA 6) Resistenza al fuoco secondo UL 94
Colore	RAL 9005 RAL 35745
Parti incluse nella fornitura	Incluse 3 coperture per vano di collegamento
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529	IP 2XB

Caratteristiche

Tensione nominale di tenuta ad impulso Uimp	8 kV
Tensione nominale	690 V AC 600 V AC (UL)
Tensione nominale di isolamento Ui	1.000 V
Grado di inquinamento	3
Numero dei poli	3 poli
Connessione cavi	inferiore
Connessione elettrica	Vite M8
Sezione	15 mm ² 6 mm ²
Per produttori (tipo)	Per trovare l'adattatore corretto, è disponibile il nostro configuratore nella sezione Download.
Compatibile con il sistema di distribuzione a sbarre	RiLineX RiLine60
Frequenza dell'armonica fondamentale	50...60 Hz
Umidità dell'aria (senza condensa)	10...90 %
Per sbarre di distribuzione	15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
Range temperatura di esercizio	-25 °C...55 °C
Range di temperatura stoccaggio	-25 °C...75 °C
Dimensioni	Larghezza: 109 mm Altezza: 251,4 mm Profondità: 62,8 mm
Potenziale di carico d'incendio	8,086 MJ/m ²
Confezione	1 pz.
Peso netto	1,472 kg
Peso lordo	1,474 kg

Caratteristiche

Quota di rame (kg / pezzo)	0,608
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	9,96
Codice tariffa doganale	85369095
ETIM 9	EC001531
Descrizione prodotto	RX Adattatore per dispositivi di protezione 250 A, 3 poli, versione: Universal Fix, uscita cavi verso il basso, L: 105 mm

Approvazioni

Approvazioni	UL + C-UL (listed)
Spiegazioni	Dichiarazione di conformità PCF-declaration