# Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





# RX 9360.612

# Adattatore RiLineX per dispositivi di protezione

Stato: 24/10/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)



# RX 9360.612 - Adattatore RiLineX per dispositivi di protezione

Adattatore per dispositivi di protezione RiLineX (3 poli, max. 250 A) per sistemi a sbarre da 60 mm. La larghezza del componente è di 105 mm. La versione Universal Fix con dadi scorrevoli offre la massima flessibilità per il montaggio dell'interruttore. L'adattatore ha un sistema di fissaggio a scatto senza l'uso di utensili, con regolazione semi-automatica dello spessore della sbarra compresa tra 5 e 10 mm. Versione con uscita cavi verso il basso.



#### Caratteristiche

Codice prodotto	RX 9360.612
Esecuzione	universale
Vantaggi	Montaggio diretto di interruttori scatolati MCCB sul board Montaggio a scatto fino a 250 A con regolazione semplice per sbarre di spessore 5/10 mm Preassemblaggio rapido e semplice a banco degli interruttori scatolati
Materiale	Poliammide (PA 6) Resistenza al fuoco secondo UL 94
Colore	RAL 9005 RAL 35745
Parti incluse nella fornitura	Incluse 3 coperture per vano di collegamento
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529	IP 2XB
Tensione nominale di tenuta ad impulso Uimp	12 kV

© Rittal 2025 2

## Caratteristiche

Tensione nominale	690 V AC
	690 V DC
	600 V AC (UL)
Rated insulation voltage	1.000 V
Categoria di sovratensione	4
Grado di inquinamento	3
Numero dei poli	3 poli
Connessione cavi	inferiore
Connessione elettrica	Vite M8
Per produttori (tipo)	ABB (S3 150, S3 225, S3, T3, T4, XT3, XT4, FE160, FE250)
	Chint (NM8N-250, NM1-250H, NXM-250S, NXMS-250)
	Eaton (LZMB2-A160, LZMB2-A250)
	Fuji Electric (BW1603P, BW2503)
	Hager (P250)
	Himel (HDM3-160, HDM3-250, HDM3L-160, HDM3L-250)
	Hyundai Electric (160, 250AF)
	Legrand (DPX250, DPX <sup>3</sup> 250)
	• ,
	LS Electric (250AF, TS250)
	Mitsubishi (NF125-SGV, NF160-SGV, NF250-SV)
	OEZ (BD250)
	Rockwell (140G-J0F3-D25)
	Schneider (EZC250H,NS100, NS160, NS250, NSX100, NSX160,
	NSX250, GV5)
	Schrack (MC2)
	Siemens (3VA20, 3VA21, 3VA22, 3VT2, 3RV1063, 3RV1363,
	3RV1364, VL160/3VL2)
	Terasaki (S160, S250, H250)
Compatibile con il sistema di	RiLineX
distribuzione a sbarre	RiLine60
Frequenza dell'armonica fondamentale	5060 Hz
Umidità dell'aria (senza condensa)	1090 %
Per sbarre di distribuzione	15 x 5/10
	20 x 5/10

© Rittal 2025

3

## Caratteristiche

Range temperatura di esercizio	-25 °C55 °C
Range di temperatura stoccaggio	-25 °C75 °C
Dimensioni	Larghezza: 105 mm
	Altezza: 252 mm
	Profondità: 63 mm
Confezione	1 pz.
Peso netto	1.472
Peso lordo	1.474
Quota di rame (kg / pezzo)	0.608
Codice tariffa doganale	85369095
EAN	4028177997080
ETIM 9	EC001531

# Approvazioni

Approvazioni	UL + C-UL (listed)
Spiegazioni	Dichiarazione di conformità

© Rittal 2025