Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





SV 9340.630 Adattatori OM

Stato: 17/12/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)



SV 9340.630 - Adattatori OM con morsetti a molla



Caratteristiche

SV 9340.630
3 V 7340.030
Poliammide Resistenza al fuoco secondo UL 94-V0
Chassis: RAL 7035
65 A
690 V, 3~
60 mm
Telaio di supporto, 1 x TS 55E
3 poli
Secondo il test di dissipazione termica secondo IEC 61 439-1, è possibile una portata di corrente fino a 80 A
Larghezza: 55 mm Altezza: 208 mm
2,5 - 16 mm²
1 / 10 mm
Altezza: 5, 10 mm
55 mm x 170 mm
1 pz.
0.32

© Rittal 2025 2

Caratteristiche

Peso lordo	0.33
Quota di rame (kg / pezzo)	0.059
Codice tariffa doganale	85369095
EAN	4028177502666
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304

Approvazioni

Approvazioni	ABS DNV-GL Lloyds Register of Shipping
Spiegazioni	Dichiarazione di conformità Dichiarazione di conformità UK

© Rittal 2025 3