## Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





# RX 9360.710 Adattatori per apparecchi RiLineX

Stato: 8/12/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)



## RX 9360.710 - Adattatori per apparecchi RiLineX

Adattatore per apparecchi RiLineX (16 A, 3 poli, pre-cablato) larghezza 45 mm, per sistemi a sbarre da 60 mm. Con guida DIN montata e regolabile senza utensili, montaggio a scatto.



#### Caratteristiche

RX 9360.710
con cavo di allacciamento
Predisposto per il montaggio di apparecchiature su guida DIN (es. avviatori motore)
Cavo di collegamento precablato
Bloccaggio semplice a clip per le guide di supporto degli apparecchi Protezione opzionale contro lo slittamento dei dispositivi
Montaggio a scatto e regolazione semplice per sbarre con spessore 5/10 mm
Semplicità di montaggio
Accessori coordinati che permettono la riduzione del numero di
codici a magazzino
Poliammide (PA 6)
Resistenza al fuoco secondo UL 94
RAL 9005
RAL 35745
AWG 14
16 A
16 A

© Rittal 2025 2

## Caratteristiche

Valori elettrici UL (SCCR)	5 kA - 600 V, RMS 100 kA - 600 V, Fusibile Classe RK5 max. 30 A, JDDZ/7 65 kA - 480 V, Combination Motor Controller max. 16 A, NKJH/7 30 kA - 600 V, Partenza motore – Corrente max. 12,5 A, NKJH/7 65 kA - 480 V, Combination Motor Controller max. 40 A, NKJH/7 50 kA - 480 V, Interruttore max. 22 A, DIVQ/7
Connessione cavi	superiore
Per sistemi sbarre con interasse	60 mm
Lunghezza cavo di connessione	150 mm
Numero dei poli	3 poli
Compatibile con il sistema di distribuzione a sbarre	RiLineX RiLine60
Dimensioni	Larghezza: 45 mm Altezza: 239,4 mm Profondità: 36,2 mm
Guide numero/altezza	1 / 10 mm
Per sbarre di distribuzione	15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
Tensione nominale	690 V AC 600 V AC (UL) 600 V DC (UL)
Categoria di sovratensione	4
Grado di inquinamento	3
Norme	IEC 61 439-1/-2 UL 508
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529	IP 2XB
Operation humidity max	90 %
Range temperatura di esercizio	-5 °C55 °C
Range di temperatura stoccaggio	-25 °C75 °C
Umidità dell'aria (senza condensa)	1090 %

© Rittal 2025 3

## Caratteristiche

Confezione	4 pz.
Peso netto	1.2
Peso lordo	1.35
Quota di rame (kg / pezzo)	0.108
Codice tariffa doganale	85369095
EAN	4028177997035
ETIM 9	EC001531

## Approvazioni

Approvazioni	UL + C-UL (listed)
Spiegazioni	Dichiarazione di conformità

© Rittal 2025