

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## RX 9360.730

# Adattatori per apparecchi RiLineX

Stato: 10/06/2026 (Fonte: [rittal.com/it-it](http://rittal.com/it-it))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# RX 9360.730 - Adattatori per apparecchi RiLineX

Adattatore per apparecchi RiLineX (32 A, 3 poli, pre-cablato) larghezza 45 mm, per sistemi a sbarre da 60 mm. Con guida DIN montata e regolabile senza utensili, montaggio a scatto.



## Caratteristiche

Codice prodotto	RX 9360.730
Esecuzione	con cavo di allacciamento
Vantaggi	<p>Predisposto per il montaggio di apparecchiature su guida DIN (es. avviatori motore)</p> <p>Cavo di collegamento precablato</p> <p>Bloccaggio semplice a clip per le guide di supporto degli apparecchi</p> <p>Protezione opzionale contro lo slittamento dei dispositivi</p> <p>Montaggio a scatto e regolazione semplice per sbarre con spessore 5/10 mm</p> <p>Semplicità di montaggio</p> <p>Accessori coordinati che permettono la riduzione del numero di codici a magazzino</p>
Materiale	<p>Poliammide (PA 6)</p> <p>Resistenza al fuoco secondo UL 94</p>
Colore	<p>RAL 9005</p> <p>RAL 35745</p>
Cavi di connessione (AWG)	AWG 10
Corrente nominale (max.)	40 A

# Caratteristiche

Corrente nominale per conduttore rotondo	40 A
Corrente nominale per conduttore rotondo (UL)	40 A
Connessione cavi	inferiore
Per sistemi sbarre con interasse	60 mm
Lunghezza cavo di connessione	160 mm
Numero dei poli	3 poli
Compatibile con il sistema di distribuzione a sbarre	RiLineX RiLine60
Dimensioni	Larghezza: 45 mm Altezza: 239,4 mm Profondità: 36,2 mm
Guide numero/altezza	1 / 10 mm
Per sbarre di distribuzione	15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
Tensione nominale	690 V AC 600 V AC (UL) 600 V DC (UL)
Grado di inquinamento	3
Norme	IEC 61 439-1/-2 UL 508
Tensione nominale di tenuta ad impulso Uimp	8 kV
Tensione nominale di isolamento Ui	1.000 V
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529	IP 2XB
Umidità massima di esercizio.	90 %
Range temperatura di esercizio	-5 °C...55 °C

# Caratteristiche

Range di temperatura stoccaggio	-25 °C...75 °C
Umidità dell'aria (senza condensa)	10...90 %
Confezione	4 pz.
Peso netto	1,42 kg
Peso lordo	1,45 kg
Quota di rame (kg / pezzo)	0,088
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	9,34
Codice tariffa doganale	85369095
ETIM 9	EC001531
Descrizione prodotto	RX Adattatore per apparecchi 32 A, AWG 10, 3 poli, largh. 45 mm

# Approvazioni

Approvazioni	UL + C-UL (listed)
Spiegazioni	Dichiarazione di conformità PCF-declaration