


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## RX 9360.824

# Interruttore sezionatore portafusibile RiLineX

Stato: 21/05/2026 (Fonte: [rittal.com/it-it](http://rittal.com/it-it))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# RX 9360.824 - Interruttore sezionatore portafusibile

## RiLineX D-Switch

Sezionatore portafusibili RiLineX per sistemi a sbarre da 60 mm. Per l'uso con fusibili D 01 (tramite anello di adattamento) e D 02 (max. 63 A). Compatibile anche con fusibili cilindrici 10 x 38 mm tramite molle di ritenuta fornite in dotazione. Monitoraggio ottico a LED integrato dello stato del fusibile, oltre al monitoraggio elettronico con contatti di segnalazione. Chiusura a chiave possibile sia in posizione di aperto e sia in posizione di chiuso. Connessione conduttori facilitata tramite morsetti a molla fino a 16 mm<sup>2</sup> con angolazione di 45°. Montaggio a scatto senza utensili con adattamento semi-automatico alle sbarre da 5 e 10 mm.



## Caratteristiche

Codice prodotto	RX 9360.824
Vantaggi	Contatto sicuro dei fusibili (senza virola) Montaggio a scatto e regolazione semplice per sbarre con spessore 5/10 mm Monitoraggio ottico a LED dello stato dei fusibili Verifica della tensione tramite apertura dedicata Morsetto a molla esente da manutenzione fino a 16 mm <sup>2</sup> Protezione completa senza necessità di accessori aggiuntivi, come cappucci di protezione per viti
Materiale	Poliammide (PA 6) Resistenza al fuoco secondo UL 94
General colour	RAL 35745 RAL 9005

# Caratteristiche

Parti incluse nella fornitura	4 interruttori sezionatori portafusibile 12 riduttori per fusibili D01
Connessione elettrica	Morsetto a molla
Corrente nominale max.	63 A
Tensione nominale di esercizio	400 V AC
Connessione cavi	inferiore
Numero dei poli	3 poli
Compatibile con il sistema di distribuzione a sbarre	RiLineX RiLine60
Dimensioni	Larghezza: 35,8 mm Altezza: 263 mm Profondità: 104,2 mm
Per sbarre di distribuzione	15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
Categoria di sovratensione	4
Grado di inquinamento	3
Norme	IEC/DIN EN 60 947-3
Tensione nominale di isolamento Ui	800 V
Potenza dissipata max.	5,5 W
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529	IP 2XB
Umidità massima di esercizio.	90 %
Range temperatura di esercizio	-5 °C...55 °C
Range di temperatura stoccaggio	-25 °C...75 °C
Umidità dell'aria (senza condensa)	10...90 %
Categoria di impiego	AC-22B (400 V/100 A)
Fusibili	D 02-E 18
Confezione	4 pz.

## Caratteristiche

---

Peso netto	2,232 kg
Peso lordo	2,236 kg
Quota di rame (kg / pezzo)	0,105
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	14,81
Codice tariffa doganale	85365080
ETIM 9	EC001040
Descrizione prodotto	RX Sezionatore portafusibili 63 A, 3 poli, con LED e monitoraggio dello stato del fusibile, Largh. 36 mm (D-Switch)

## Approvazioni

---

Spiegazioni	Dichiarazione di conformità PCF-declaration
-------------	--