## Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





# SV 9342.200 Adattatori di connessione

Stato: 2/11/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)



## SV 9342.200 - Adattatori di connessione

Per sistemi di sbarre con interasse 60 mm.

#### Caratteristiche

Codice prodotto	SV 9342.200
Materiale	Copertura: ABS Chassis: poliammide Resistenza al fuoco secondo UL 94-V0
Colore	RAL 7035
Corrente nominale max.	63 A
Tensione nominale di esercizio	690 V, 3~
Valori elettrici UL (SCCR)	65 kA - 600 V, Fusibile Class J max. 60 A, JDDZ/7 65 kA - 480 V, Manual Motor Controller max. 65 A, NLRV/7
Connessione cavi	superiore
Per sistemi sbarre con interasse	60 mm
Nota	I dati tecnici riportati possono variare per le applicazioni secondo UL Approvazione UL valida solo in combinazione con applicazioni AC Nelle applicazioni DC la tensione nominale di impiego dipende dalla configurazione delle sbarre nei supporti sbarre 9340.050/9341.050/9342.050
Numero dei poli	3 poli
Dimensioni	Larghezza: 20 mm Altezza: 215 mm
Connessione di conduttori tondi, flessibili con capocorda	2,5 - 10 mm²
Connessione di conduttori tondi, unifilari	2,5 - 10 mm²
Connessione di conduttori tondi, multipli	2,5 - 10 mm²
Per sbarre di distribuzione	Altezza: 5, 10 mm

© Rittal 2025

### Caratteristiche

Confezione	1 pz.
Peso netto	0.199
Peso lordo	0.206
Quota di rame (kg / pezzo)	0.019
Codice tariffa doganale	85369010
EAN	4028177503595
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304

## Approvazioni

Approvazioni	ABS
	DNV-GL
	Lloyds Register of Shipping
	UL + C-UL (listed)
Spiegazioni	Dichiarazione di conformità
	Dichiarazione di conformità UK

© Rittal 2025 3