


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



RX 9362.350

Interruttore sezionatore portafusibile NH RiLineX

Stato: 21/05/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



RX 9362.350 - Interruttore sezionatore portafusibile NH RiLineX

Sezionatore portafusibili NH RiLineX, gr. 3, per sistemi a sbarre da 60 mm. Coperchio chiudibile a chiave e piombabile, con indicatore visivo dello stato dei fusibili. Controllo della tensione tramite punti di misura integrati nel coperchio. Per facilitare la manutenzione, i sezionatori per fusibili NH dispongono di una posizione di parcheggio. Versione con morsetto a mantello per il collegamento di conduttori tondi da min. 120 a max. 300 mm². Uscita cavi configurabile in alto o in basso.



Caratteristiche

| | |
|----------------------------------|--|
| Codice prodotto | RX 9362.350 |
| Esecuzione | Per sistemi a sbarre interasse 60 mm |
| Vantaggi | Coperchio chiudibile a chiave e piombabile Verifica della tensione tramite apertura dedicata Modifica senza attrezzi dell'uscita del cavo Posizione di parcheggio per facilitare le operazioni di manutenzione Tutte le soluzioni sono disponibili anche con monitoraggio elettronico dei fusibili |
| Materiale | Poliammide (PA 6) Resistenza al fuoco secondo UL 94 Piste di contatto: rame elettrolitico, argentato |
| Colore | RAL 9005 RAL 35745 |
| Per sistemi sbarre con interasse | 60 mm |
| Connessione cavi | sup/inf |
| Connessione elettrica | Morsetto a mantello |

Caratteristiche

| | |
|--|---|
| Fusibili | NH 3 |
| Tensione nominale di esercizio | 690 V AC |
| Per grandezza fusibili NH | 3 |
| Test specification | IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (fusibili) |
| Dimensioni | Larghezza: 250 mm Altezza: 298,4 mm Profondità: 134,9 mm |
| Range temperatura di esercizio | -5 °C...35 °C |
| Range di temperatura stoccaggio | -25 °C...70 °C |
| Per sbarre di distribuzione | 15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10 |
| Compatibile con il sistema di distribuzione a sbarre | RiLineX RiLine60 |
| Numero dei poli | 3 poli |
| Grado di inquinamento | 3 |
| Grado di protezione IP secondo IEC 60 529 | IP 2XB |
| Potenziale di carico d'incendio | 52,86 MJ/m ² |
| Potenza dissipata max. | 101 W |
| Confezione | 1 pz. |
| Peso netto | 4,7 kg |
| Peso lordo | 4,9 kg |
| Quota di rame (kg / pezzo) | 2,255 |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 32,06 |
| Codice tariffa doganale | 85369095 |
| ETIM 9 | EC001040 |
| Descrizione prodotto | RX Sezionatore sottocarico per fusibili NH gr. 3, 630 A, tripolare, con morsetto a mantello |

Approvazioni

Approvazioni

CQC-CCC

Spiegazioni

Dichiarazione di conformità

PCF-declaration