


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9342.254

## Adattatori di connessione

Stato: 13/05/2026 (Fonte: [rittal.com/it-it](http://rittal.com/it-it))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9342.254 - Adattatori di connessione

Per sistemi di sbarre con interasse 60 mm.

## Caratteristiche

Codice prodotto	SV 9342.254
Materiale	Copertura: ABS Chassis: poliammide Resistenza al fuoco secondo UL 94-V0
Colore	RAL 7035
Corrente nominale max.	250 A
Tensione nominale di esercizio	690 V, 4~
Valori elettrici UL (SCCR)	50 kA - 600 V, Fusibile Class K5 max. 250 A, JDDZ/7 50 kA - 600 V, Combination Motor Controller max. 250 A, NKJH/7 65 kA - 480 V, Interruttore max. 250 A, DIVQ/7 65 kA - 600 V, Fusibile Class J max. 400 A, JDDZ/7
Connessione cavi	sup/inf
Per sistemi sbarre con interasse	60 mm
Nota	I dati tecnici riportati possono variare per le applicazioni secondo UL Approvazione UL valida solo in combinazione con applicazioni AC Nelle applicazioni DC la tensione nominale di impiego dipende dalla configurazione delle sbarre nei supporti sbarre 9340.050/9341.050/9342.050
Numero dei poli	4 poli
Dimensioni	Larghezza: 118 mm Altezza: 270 mm
Connessione di conduttori tondi, flessibili con capocorda	35 - 120 mm <sup>2</sup>
Connessione di conduttori tondi, multipli	35 - 120 mm <sup>2</sup>
Per sbarre di distribuzione	Altezza: 5, 10 mm

# Caratteristiche

---

Area del serraggio del morsetto per sbarre lamellari in rame (L x A)	18,5 x 15,5 mm
Approvazioni	UL
Per spessore sbarre	120 mm
Confezione	1 pz.
Peso netto	1,17 kg
Peso lordo	1,18 kg
Quota di rame (kg / pezzo)	0,222
Codice tariffa doganale	85369010
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Descrizione prodotto	SV Adattatore Di Connessione

# Approvazioni

---

Approvazioni	ABS DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
Spiegazioni	Dichiarazione di conformità Dichiarazione di conformità UK