

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9342.280

## Adattatori di connessione

Stato: 4/02/2026 (Fonte: [rittal.com/it-it](http://rittal.com/it-it))



FRIEDHELM LOH GROUP

# SV 9342.280 - Adattatori di connessione

Per sistemi di sbarre con interasse 60 mm.

## Caratteristiche

Codice prodotto	SV 9342.280
Materiale	Copertura: ABS Chassis: poliammide Resistenza al fuoco secondo UL 94-V0
Colore	RAL 7035
Corrente nominale max.	800 A
Tensione nominale di esercizio	690 V, 3~
Connessione cavi	sup/inf
Per sistemi sbarre con interasse	60 mm
Nota	I dati tecnici riportati possono variare per le applicazioni secondo UL Approvazione UL valida solo in combinazione con applicazioni AC Nelle applicazioni DC la tensione nominale di impiego dipende dalla configurazione delle sbarre nei supporti sbarre 9340.050/9341.050/9342.050
Numero dei poli	3 poli
Dimensioni	Larghezza: 129 mm Altezza: 246 mm
Connessione di conduttori tondi, flessibili con capocorda	95 - 185 mm <sup>2</sup>
Connessione di conduttori tondi, multipli	95 - 300 mm <sup>2</sup>
Per sbarre di distribuzione	Altezza: 5, 10 mm
Area del serraggio del morsetto per sbarre lamellari in rame (L x A)	33 x 20 mm
Confezione	1 pz.

## Caratteristiche

---

Peso netto	1.98
Peso lordo	2.07
Quota di rame (kg / pezzo)	0.358
Codice tariffa doganale	85369010
EAN	4028177503663
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304

## Approvazioni

---

Approvazioni	ABS DNV-GL Lloyds Register of Shipping
Spiegazioni	Dichiarazione di conformità Dichiarazione di conformità UK