

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9342.310

Adattatori di connessione

Stato: 22/04/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9342.310 - Adattatori di connessione

Per sistemi di sbarre con interasse 60 mm.

Caratteristiche

Codice prodotto	SV 9342.310
Materiale	Copertura: ABS Chassis: poliammide Resistenza al fuoco secondo UL 94-V0
Colore	RAL 7035
Corrente nominale max.	800 A
Tensione nominale di esercizio	690 V, 3~
Valori elettrici UL (SCCR)	65 kA - 480 V, Interruttore max. 600 A, DIVQ/7 65 kA - 600 V, Fusibile Class L max. 800 A, JDDZ/7
Connessione cavi	sup/inf
Per sistemi sbarre con interasse	60 mm
Nota	I dati tecnici riportati possono variare per le applicazioni secondo UL Approvazione UL valida solo in combinazione con applicazioni AC Nelle applicazioni DC la tensione nominale di impiego dipende dalla configurazione delle sbarre nei supporti sbarre 9340.050/9341.050/9342.050
Numero dei poli	3 poli
Dimensioni	Larghezza: 150 mm Altezza: 210 mm
Connessione di conduttori tondi, flessibili con capocorda	95 - 185 mm ²
Connessione di conduttori tondi, multipli	95 - 300 mm ²
Per sbarre di distribuzione	Altezza: 5, 10 mm

Caratteristiche

Area del serraggio del morsetto per sbarre lamellari in rame con spessore 5 mm (L x A)	33 x 26 mm
Area del serraggio del morsetto per sbarre lamellari in rame (L x A)	33 x 21 mm
Area del serraggio del morsetto per sbarre lamellari in rame con spessore 10 mm (L x A)	33 x 21 mm
Tensione nominale di esercizio (L1 + L2)	1000 V (DC)
Tensione nominale di esercizio (L1 + L3)	1500 V (DC)
Approvazioni	UL
Per spessore sbarre	185 mm
Confezione	1 pz.
Peso netto	1,74 kg
Peso lordo	1,772 kg
Quota di rame (kg / pezzo)	0,207
Codice tariffa doganale	85369010
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Descrizione prodotto	SV Adattatore Di Connessione

Approvazioni

Approvazioni	ABS DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed)
--------------	--

Approvazioni

Spiegazioni

Dichiarazione di conformità

Dichiarazione di conformità UK