Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





SV 9342.400

Adattatori per dispositivi di protezione

Stato: 19/12/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)



SV 9342.400 - Adattatori per dispositivi di protezione tripolare

Adattatori per dispositivi di protezione per montaggio semplificato ed universale di interruttori automatici.

Caratteristiche

Codice prodotto	SV 9342.400
Materiale	Poliammide Resistenza al fuoco secondo UL 94-V0
Colore	RAL 7035
Connessione elettrica	Morsetto a mantello
Corrente nominale max.	100 A
Tensione nominale di esercizio	690 V, 3~
Valori elettrici UL (SCCR)	65 kA - 480 V, Manual Motor Controller max. 100 A, NLRV/7
Connessione cavi	superiore
Per sistemi sbarre con interasse	60 mm
Nota	Connessione cavi: uscita interruttori e/o come cavo di uscita dell'interruttore I dati tecnici riportati possono variare per le applicazioni secondo UL
Numero dei poli	3 poli
Dimensioni	Larghezza: 72 mm Altezza: 210 mm
Connessione di conduttori	10 - 35 mm²
Per sbarre di distribuzione	Altezza: 5, 10 mm
Area del serraggio del morsetto per sbarre lamellari in rame (L x A)	10 x 7,8 mm

© Rittal 2025

Caratteristiche

Per produttori (tipo)	ABB (MS 495, MS 496, MS 497) Eaton (PKZ2) Schneider Electric (GV3ME80) Siemens (S3)
Approvazioni	UL
Confezione	1 pz.
Peso netto	0.57
Peso lordo	0.576
Quota di rame (kg / pezzo)	0.114
Codice tariffa doganale	85369095
EAN	4028177503694
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304

Approvazioni

Approvazioni	ABS
	DNV-GL
	Lloyds Register of Shipping
	UL + C-UL (listed)
Spiegazioni	Dichiarazione di conformità
	Dichiarazione di conformità UK

© Rittal 2025 3