


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SV 9393.553**

**Trasformatore di misura**

Stato: 7/12/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9393.553 - Trasformatore di misura

## Caratteristiche

Codice prodotto	SV 9393.553
Esecuzione	Tensione di uscita 333 mV
Materiale	Poliammide Resistenza al fuoco secondo UL 94
Colore	RAL 9005
Parti incluse nella fornitura	2 piedini di supporto 2 cappucci di protezione isolanti 1 morsetto per sbarra principale 2 perni filettati
Per sbarre di distribuzione	30 x 15 20 x 20
Primary current	300 A
Norme	DIN EN 61869-1/2 EN 42600 VDE 0100 DIN EN 50274/VDE 0660-514 Regolamento DGUV 3
Dimensioni	Larghezza: 60 mm Altezza: 80 mm Profondità: 30 mm
Range temperatura di esercizio	-5 °C...55 °C
Range di temperatura stoccaggio	-25 °C...75 °C
Umidità dell'aria (senza condensa)	10...90 %
Frequenza dell'armonica fondamentale	50...60 Hz
Accuracy Class	0,5
Insulation material (class)	F

# Caratteristiche

Confezione	1 pz.
Peso netto	0.25
Peso lordo	0.26
Codice tariffa doganale	85043129
EAN	4028177048423
ETIM 9	EC002048

## Approvazioni

## Spiegazioni Dichiarazione di conformità