

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9342.504

Adattatori per dispositivi di protezione

Stato: 12/01/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SV 9342.504 - Adattatori per dispositivi di protezione quadripolare

Caratteristiche

Codice prodotto	SV 9342.504
Materiale	Poliammide Resistenza al fuoco secondo UL 94-V0
Colore	RAL 7035
Parti incluse nella fornitura	Copertura dei morsetti Inserti scorrevoli
Connessione elettrica	Morsetto a mantello
Corrente nominale max.	160 A
Tensione nominale di esercizio	690 V, 4~
Valori elettrici UL (SCCR)	65 kA - 480 V, Interruttore max. 125 A, DIVQ/7
Connessione cavi	superiore
Per sistemi sbarre con interasse	60 mm
Nota	Connessione cavi: uscita interruttori e/o come cavo di uscita dell'interruttore I dati tecnici riportati possono variare per le applicazioni secondo UL
Numero dei poli	4 poli
Dimensioni	Larghezza: 120 mm Altezza: 277 mm
Connessione di conduttori	35 - 120 mm ²
Per sbarre di distribuzione	Altezza: 5, 10 mm
Area del serraggio del morsetto per sbarre lamellari in rame (L x A)	18,5 x 15,5 mm

Caratteristiche

Per produttori (tipo)	ABB (T1, T2, XT1, XT2) Eaton (NZM1-4/125 A, BZM E1-4/100 A) Schneider Electric (NSC100) Schrack (MC1) Siemens (3VA10, 3VA11)
Approvazioni	UL
Confezione	1 pz.
Peso netto	1.225
Peso lordo	1.425
Quota di rame (kg / pezzo)	0.258
Codice tariffa doganale	85369095
EAN	4028177551756
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304

Approvazioni

Approvazioni	ABS Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed)
Spiegazioni	Dichiarazione di conformità Dichiarazione di conformità UK