

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9393.560

Trasformatore di misura

Stato: 6/04/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9393.560 - Trasformatore di misura

Caratteristiche

Codice prodotto	SV 9393.560
Esecuzione	Tensione di uscita 333 mV
Materiale	Poliammide Resistenza al fuoco secondo UL 94
Colore	RAL 9005
Parti incluse nella fornitura	2 piedini di supporto 2 cappucci di protezione isolanti 1 morsetto per sbarra principale 2 perni filettati
Per sbarre di distribuzione	80 x 15 2 x 60 x 10 3 x 50 x 10
Primary current	630 A
Norme	DIN EN 61869-1/2 EN 42600 VDE 0100 DIN EN 50274/VDE 0660-514 Regolamento DGUV 3
Dimensioni	Larghezza: 105 mm Altezza: 132 mm Profondità: 30 mm
Range temperatura di esercizio	-5 °C...55 °C
Range di temperatura stoccaggio	-25 °C...75 °C
Umidità dell'aria (senza condensa)	10...90 %
Frequenza dell'armonica fondamentale	50...60 Hz
Accuracy Class	0,5
Insulation material (class)	F

Caratteristiche

Confezione	1 pz.
Peso netto	0,295 kg
Peso lordo	0,303 kg
Codice tariffa doganale	85043129
ETIM 9	EC002048
Descrizione prodotto	SV Trasformatore di misura 630 A, 61 mm

Approvazioni

Spiegazioni	Dichiarazione di conformità
-------------	-----------------------------