

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9393.567

### Trasformatore di misura

Stato: 8/02/2026 (Fonte: [rittal.com/it-it](http://rittal.com/it-it))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9393.567 - Trasformatore di misura

## Caratteristiche

Codice prodotto	SV 9393.567
Esecuzione	Tensione di uscita 333 mV
Materiale	Poliammide Resistenza al fuoco secondo UL 94
Colore	RAL 9005
Parti incluse nella fornitura	2 piedini di supporto 4 cappucci di protezione isolanti 2 morsetti per sbarra principale 4 perni filettati
Per sbarre di distribuzione	2 x 80 x 10 60 x 60
Primary current	1.250 A
Norme	DIN EN 61869-1/2 EN 42600 VDE 0100 DIN EN 50274/VDE 0660-514 Regolamento DGUV 3
Dimensioni	Larghezza: 105 mm Altezza: 132 mm Profondità: 30 mm
Range temperatura di esercizio	-5 °C...55 °C
Range di temperatura stoccaggio	-25 °C...75 °C
Umidità dell'aria (senza condensa)	10...90 %
Frequenza dell'armonica fondamentale	50...60 Hz
Accuracy Class	0,5
Insulation material (class)	F

## Caratteristiche

Confezione	1 pz.
Peso netto	0.435
Peso lordo	0.444
Codice tariffa doganale	85043129
EAN	4028177049772
ETIM 9	EC002048

## Approvazioni

## Spiegazioni Dichiarazione di conformità