Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





KEL 9404.600 Contenitori Ex

Stato: 9/12/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)



KEL 9404.600 - Contenitori Ex Acciaio inox, contenitore vuoto con portina incernierata

Cassette Ex con portina incernierata in acciaio inox







Caratteristiche

Codice prodotto	KEL 9404.600
Esecuzione	Contenitori Ex
Applicazioni tipiche	Zona 1 e 2 e/o 21 e 22 secondo 2014/34/UE
	Campo temperatura ambiente -30 °C+80 °C
	I dispositivi installati possono limitare le temperature indicate
	Modo di protezione antideflagrante secondo EN 60 079: protezione
	dell'apparecchio tramite sicurezza aumentata (Ex e), protezione
	dell'apparecchio tramite contenitore (Ex tb)
Materiale	Contenitore: acciaio inox 1.4301 (AISI 304)
	Porta: acciaio inox 1.4301 (AISI 304), guarnizione perimetrale in
	silicone iniettato
	Piastra di montaggio: lamiera d'acciaio
Superficie	Contenitore: lucidatura lineare grana 400, rugosità < 0,8 µm
	Piastra di montaggio: zincata
Parti incluse nella fornitura	Contenitore
	Porta
	Piastra di montaggio

© Rittal 2025 2

Caratteristiche

Dimensioni	Larghezza: 380 mm
	Altezza: 600 mm
	Profondità: 210 mm
Dimensioni piastra di montaggio (L x A)	334 mm x 570 mm
Certificate IEC EX PTB 09.0035U	sì
Certificate PTB 02 ATEX 1082U	sì
Materiale di base	Acciaio inox 1.4301 (AISI 304)
Chiusura	Esecuzione della chiusura: Chiusura a filo
	Numero di chiusure: 2
	Inserto di chiusura: Doppio pettine 3 mm
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529	IP 66
Protection category NEMA	NEMA 4X
Type rating secondo UL 50E	Type 1
	Type 4
	Type 4X
	Type 12
Confezione	1 pz.
Peso netto	14.38
Peso lordo	15.325
Codice tariffa doganale	94032080
EAN	4028177138773
ETIM 9	EC002503
ECLASS 8.0	27180502

Approvazioni

© Rittal 2025 3

Approvazioni

Approvazioni	ATEX
	ATEX QA
	CQC-CCC
	IECEx
	IECEx QAR
	UL + C-UL (listed)
Spiegazioni	Attestation of Conformity

© Rittal 2025