


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



KEL 9407.600

Contenitori Ex

Stato: 29/01/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)



FRIEDHELM LOH GROUP

KEL 9407.600 - Contenitori Ex Acciaio inox, contenitore vuoto con portina incernierata

Cassette Ex con portina incernierata in acciaio inox



Caratteristiche

Codice prodotto	KEL 9407.600
Esecuzione	Contenitori Ex
Applicazioni tipiche	Zona 1 e 2 e/o 21 e 22 secondo 2014/34/UE Campo temperatura ambiente -30 °C...+80 °C I dispositivi installati possono limitare le temperature indicate Modo di protezione antideflagrante secondo EN 60 079: protezione dell'apparecchio tramite sicurezza aumentata (Ex e), protezione dell'apparecchio tramite contenitore (Ex tb)
Materiale	Contenitore: acciaio inox 1.4301 (AISI 304) Porta: acciaio inox 1.4301 (AISI 304), guarnizione perimetrale in silicone iniettato Piastra di montaggio: lamiera d'acciaio
Superficie	Contenitore: lucidatura lineare grana 400, rugosità < 0,8 µm Piastra di montaggio: zincata
Parti incluse nella fornitura	Contenitore Porta Piastra di montaggio

Caratteristiche

Dimensioni	Larghezza: 760 mm Altezza: 760 mm Profondità: 300 mm
Dimensioni piastra di montaggio (L x A)	704 mm x 730 mm
Certificate IEC EX PTB 09.0035U	sì
Certificate PTB 02 ATEX 1082U	sì
Materiale di base	Acciaio inox 1.4301 (AISI 304)
Chiusura	Esecuzione della chiusura: Chiusura a filo Numero di chiusure: 2 Inserto di chiusura: Doppio pettine 3 mm
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529	IP 66
Protection category NEMA	NEMA 4X
Type rating secondo UL 50E	Type 1 Type 4 Type 4X Type 12
Confezione	1 pz.
Peso netto	39.9
Peso lordo	42
Codice tariffa doganale	94032080
EAN	4028177138865
ETIM 9	EC002503
ECLASS 8.0	27180502

Approvazioni

Approvazioni

Approvazioni	ATEX ATEX QA CQC-CCC IECEx IECEx QAR UL + C-UL (listed)
Spiegazioni	Attestation of Conformity