

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9344.150

**Sezionatori sottocarico per fusibili
NH**

Stato: 12/01/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)



FRIEDHELM LOH GROUP

SV 9344.150 - Sezionatori sottocarico per fusibili NH con controllo elettromeccanico del fusibile (MSÜ)

Caratteristiche

Codice prodotto	SV 9344.150
Materiale	Poliammide Resistenza al fuoco secondo UL 94 Piste di contatto: rame elettrolitico, argentato
Colore	Chassis: RAL 7035 Coperchio: RAL 7035/7001
Area del serraggio del morsetto per sbarre lamellari in rame for mounting plate assembly	Larghezza area serraggio: 32 mm Altezza area di serraggio del morsetto per sbarre: 10 mm
Connessione cavi	sup/inf
Connessione elettrica	Vite M10
Corrente nominale di esercizio max.	250 A
Tensione nominale di esercizio	690 V, 3~
Per grandezza fusibili NH	1
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (fusibili)
Dimensioni	Larghezza: 184 mm Altezza: 298 mm
Connessione di conduttori	10 - 150 mm ²
Numero dei poli	3 poli
Round conductor cross-section	10 - 150 mm ²
Confezione	1 pz.
Peso netto	2.599

Caratteristiche

Peso lordo	2.648
Quota di rame (kg / pezzo)	0.3
Codice tariffa doganale	85369095
EAN	4028177540644
ETIM 9	EC000249
ECLASS 8.0	27371401

Approvazioni

Approvazioni	CQC-CCC
Spiegazioni	Dichiarazione di conformità Dichiarazione di conformità UK