

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9344.150

Sezionatori sottocarico per fusibili NH

Stato: 13/05/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9344.150 - Sezionatori sottocarico per fusibili NH con controllo elettromeccanico del fusibile (MSÜ)

Caratteristiche

Codice prodotto	SV 9344.150
Esecuzione	Per installazioni su piastre di montaggio
Materiale	Poliammide Resistenza al fuoco secondo UL 94 Piste di contatto: rame elettrolitico, argentato
Colore	Chassis: RAL 7035 Coperchio: RAL 7035/7001
Area del serraggio del morsetto per sbarre lamellari in rame	Larghezza area serraggio: 32 mm Altezza area di serraggio del morsetto per sbarre: 10 mm
for mounting plate assembly	sì
Connessione cavi	sup/inf
Connessione elettrica	Vite M10
Corrente nominale di esercizio max.	250 A
Tensione nominale di esercizio	690 V, 3~
Per grandezza fusibili NH	1
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (fusibili)
Dimensioni	Larghezza: 184 mm Altezza: 298 mm
Connessione di conduttori	10 - 150 mm ²
Numero dei poli	3 poli
Sezione del conduttore tondo	10 - 150 mm ²
Confezione	1 pz.

Caratteristiche

Peso netto	2,599 kg
Peso lordo	2,648 kg
Quota di rame (kg / pezzo)	0,3
Codice tariffa doganale	85369095
ETIM 9	EC000249
ECLASS 8.0	27371401
Descrizione prodotto	SV Sezionatore Sottocarico Nh

Approvazioni

Approvazioni	CQC-CCC
Spiegazioni	Dichiarazione di conformità Dichiarazione di conformità UK
